



# MimioCapture

Augmentez la productivité de vos enseignants sans accroître leur charge de travail. Les enseignants peuvent enregistrer les notes et les dessins du tableau blanc sur leur ordinateur, automatiquement et tout en enseignant. Ce qui signifie qu'ils peuvent consacrer du temps à développer des cours plutôt qu'à créer des documents. Pour les élèves, cela signifie plus de temps d'attention et moins de temps à prendre des notes.

« ... facilite énormément la capture de mes cours pour que les élèves puissent s'y reporter par la suite ... »

Kurt L. Kohls  
Spécialiste technologique  
d'école



Imaginez des enseignants utiliser des marqueurs effaçables à sec sur n'importe quel tableau blanc et enregistrer automatiquement ce qu'ils écrivent - en couleur - pour le réutiliser, le partager ou le modifier par la suite.

Le système d'enregistrement d'encre MimioCapture™ étend la fonctionnalité du tableau blanc interactif MimioTeach™ en permettant aux enseignants d'enregistrer les notes et les dessins du tableau blanc directement sur leur ordinateur, et ce en quatre couleurs et automatiquement. Cela leur permet de construire une bibliothèque avec leurs cours favoris, qu'ils pourront réutiliser. Les enseignants peuvent les donner aux élèves présents pour

qu'ils puissent s'y reporter par la suite ou aux absents, qui n'ont pu suivre les cours. Les élèves seront plus attentifs, suivront plus facilement et participeront plus, car ils n'ont pas besoin de prendre de notes.

- Enregistrez, modifiez et imprimez à tout moment vos notes écrites au tableau blanc, sous plusieurs formats (dont PDF, JPEG et HTML).
- Ajoutez en temps réel les dessins de vos élèves à vos cours.
- Convertissez votre écriture en polices de caractères d'un seul clic.
- Passez dynamiquement du mode de capture d'encre au mode interactif MimioTeach.
- Réutilisez les mêmes notes pour plusieurs classes ou envoyez les notes aux élèves absents.



Les marqueurs et la gomme se rechargent rapidement dans le bac magnétique.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site [mimio.com/mimiocapture](http://mimio.com/mimiocapture).

**mimio**<sup>®</sup>  
a better way to learn

# Spécifications

## Contenu de l'emballage

Bac de recharge MimioCapture avec support de fixation, 4 porte-marqueurs avec batteries rechargeables, 4 marqueurs effaçables à sec Expo® (rouge, vert, bleu, noir), gomme avec batterie rechargeable Lithium-Ion et barre de connexion (à la barre MimioTeach).

## Spécifications

### Configuration requise

Tableau blanc interactif  
MimioTeach et logiciel  
MimioStudio.

### Surface active du tableau blanc (par périphérique)

1,2 m x 2,4 m — orientation paysage.

### Positionnement du bac

#### MimioCapture

Pour le fonctionnement de MimioCapture, le bac doit être monté en bas à gauche du tableau blanc, directement sous la barre MimioTeach, et relié au périphérique MimioTeach par la barre de connexion.

### Bac de recharge

#### Dimensions

54,7 mm H x 902 mm  
L x 63,7 mm P.

### Poids du

Bac : 0,58 kg.  
Bac, 4 marqueurs, gomme,  
câble de connexion : 1,12 kg.

### Commandes et indicateurs

Le bac MimioCapture sert de station de chargement des batteries des marqueurs et de la gomme.

Fonctions en 3 boutons sur le bac MimioCapture : New Page (nouvelle page) / Copy Page (copier la page) / Print Page (imprimer la page).

### Marqueurs

Les marqueurs MimioCapture utilisent des marqueurs effaçables à sec de type Sanford Expo/Sharpie  
Marqueurs : 171 mm x 32,2 mm x 32,2 mm. La batterie lithium-ion se recharge lorsque le marqueur est dans le bac.

### Gomme

76,11 mm x 76,11 mm x 84,3 mm.  
Surface de la gomme : 71 mm.  
La batterie lithium-ion se recharge lorsque la gomme est dans le bac.

### Consommation électrique

5V - 100 mA CC via micro-USB.

### Changement de mode automatique

Le mode MimioCapture peut être lancé depuis un tableau blanc en mode interactif d'une simple pression d'un marqueur sur le tableau ou via le logiciel MimioStudio.

### Certification et conformité

Sécurité : UL/CSA/EN/IEC 60950-1 (CE & TUV NRTL)  
C-Tick, NOM, KCC, GOST, ANATEL, SII, UrkSEPRO, NRCS, VoC, CQC. EMC : FCC, IC, CE, C-Tick, GOST, KCC, ANATEL, SII. Environnement : conforme RoHS, WEEE, REACH.

### Garantie sur le produit

Le matériel Mimio est garanti 2 ans à compter de la date d'achat + 3 ans après enregistrement du produit sur [mimio.dymo.com/warranty](http://mimio.dymo.com/warranty), pour un total de 5 ans. Le logiciel MimioStudio est fourni avec une garantie limitée qui expirera 1 an après l'arrêt de la commercialisation du produit sur le territoire.

### Autres accessoires disponibles

Crochets de montage métalliques avec bandes adhésives décollables pour surfaces non métalliques.  
Pièces de rechange : coussinets en feutre de la gomme, 2 marqueurs couleur, batterie pour la gomme. Adaptateurs secteur internationaux ou nord-américains.

Contactez notre représentant Mimio local :

Votre Distributeur :

**CinQro**  
Propulsé par neotice  
Partenaire Officiel France

**mimio®**

 0962 547 963  
\*numéro local non surtaxé

[contact@cinqro.fr](mailto:contact@cinqro.fr)